

Garant**Precizni svedri za pločevino s spiralnim utorom HSS, TiAlN, Ø rezila DC:
4-30,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	118040 4-30,5
GTIN	4045197359445
Razred artikla	11C

Opis**Izvedba:**

Zaradi ostre konice svedra, predhodno vrtanje ni več potrebno. Konično rezilo in radialno brušena prosta ploskev omogočata lupilni rez svedra. Skala je v utoru. Držalo je opremljeno s 3 posnetji.

TiAlN prevleka za suho obdelavo, optimalno življensko dobo ter najvišje hitrosti vrtanja. **S spiralnim utorom** za varnejše odstranjevanje odrezkov.

Uporaba:

Vrtanje brez ustvarjanja zarobka in drdranja. Jeklena pločevina 0,1 – 2 mm, V2A 0,1 – 1 mm, nž-kovine: 0,1 – 5 mm, umetne mase do 10 mm.

Tehnični opis

Celotna dolžina	102 mm
Ø rezila D _c	4 - 30,5 mm
Ø držala	10 mm
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	HSS
Standard	Tovarniški standard
Držalo	Držalo s tremi vpenjalnimi površinami
Barvni prstan	brez

Vrsta izdelka

Stopenjski svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1100 N/mm	primerno		
INOX < 900 N/mm ²	primerno		
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno		
Olje	pogojno primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		