

## Garnitura merilnih trnov v lesenem zaboju Točnost 2, Tip: 9-10



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	483830 9-10
GTIN	2050001048738
Razred artikla	48A

### Opis

#### Izvedba:

Iz kakovostnega jekla za merila, kaljen ( $60 \pm 2$  HRC) in popuščan. Garniture merilnih trnov so pregledno shranjene v leseni škatli z napisanimi izvrtinami (od  $\varnothing 1,5$  mm so merilni trni dodatno neposredno označeni). Dolžina merilnih trnov 40 mm do  $\varnothing 0,99$  mm, pri večjih premerih pa 70 mm.

**Točnost 2:**  $\varnothing$  merilnega trna  $\pm 0,002$  mm. 2 leseni škatli, 100 merilnih trnov, porazdeljenih na 2 škatli.

#### Uporaba:

Za delo na šablonah za izvrtine v orodjarstvu in izdelavi priprav, npr. za merjenje toleranc izvrtin, za preverjanje lege izvrtin, kontrolo toleranc medsebojne razdalje med dvema izvrtinama, merjenje zobnikov in navojev ter za preverjanje profilov, kotov ipd.

### Tehnični opis

Korak	0,01 mm
Število kontrolnih trnov	100
Območje nazivne mere	9,01 - 10 mm
Standard	DIN 2269
Kakovost	2

Trdota	60 ± 2 HRC
Material	Jeklo za šablone
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S18
Vrsta izdelka	Merilni trn

**Storitve**

Kalibriranjegarniture merilnih trnov Vsebina garniture 100	020880 100
DAkS-kalibriranjegarniture merilnih trnov Vsebina garniture 100	020890 100