

**Garant****Stopenjski svedri HSS-E, neprevlečeni, Ø rezila: 50-60mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	118320 50-60
GTIN	4045197036629
Razred artikla	11C

**Opis****Izvedba:**

Vsak sveder ima cilindrični nastavek za navrtanje, označitve premerov so v utoru. Držalo je opremljeno s 3 posnetji.

**Uporaba:**

Vrtanje in posnemanje zarobka, maksimalna debelina materiala = višina stopnje (glejte tabelo).

**Tehnični opis**

Višina vrtalne stopnje	5 mm
Korak vrtalne stopnje po	1 mm
Celotna dolžina	119 mm
Ø držala	13 mm
Ø rezila D <sub>c</sub>	50 - 60 mm
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS E
Standard	Tovarniški standard
Držalo	Držalo s tremi vpenjalnimi površinami
Barvni prstan	brez

Vrsta izdelka

Stopenjski svedri

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno		
GG(G)	primerno		
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		