

HOLEX**Brusni trak iz brusne koprene (A), 30×533 mm, Primerjava zrnatosti: 180****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 558482 180 |
| GTIN | 4045197527547 |
| Razred artikla | 52E |

Opis**Izvedba:**

Sintetična najlonska koprena z brusnimi zrnji v vezavi iz umetne smole, visoka življenjska doba, **enakomerna obdelava površine, nizka obdelovalna temperatura.**

Uporaba:

Za naknadno brušenje predhodno brušenih ali ščetkanih površin, za enakomerne in ponovljive rezultate. Primerni tudi za odstranjevanje rje, zmerne umazanije in površin, ki so spremenile barvo.

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------|----------|
| Barva | rdeča |
| Primerjava zrnatosti | 180 |
| Stopnja preciznosti | polfina |
| Izvedba | A medium |
| Kratka za brusno sredstvo | A |
| Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % |

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Širina brusnega traku | 30 mm |
| Dolžina brusnega traku | 533 mm |
| Značilnost blagovnega imena | 30x533 mm |
| Vrsta izdelka | Brusni traki iz brusne koprene |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|----------------|------------|
| Alu Mg | pogojno primerno | 15-20 m/s | |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | 10 m/s | P |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | 10 m/s | P |
| Jeklo < 55 HRC | primerno | 10 m/s | H |
| Jeklo < 60 HRC | primerno | 10 m/s | H |
| Jeklo < 67 HRC | primerno | 10 m/s | H |
| INOX | primerno | 10 m/s | |
| Ti | primerno | 10 m/s | |
| GG(G) | primerno | 10 m/s | K |
| CuZn | primerno | 10 m/s | N |
| Umetna masa, GFK | primerno | 10 m/s | |
| Les | primerno | 10 m/s | |
| Laki | primerno | 10 m/s | |
| Uni | primerno | 10 m/s | |
| suho | primerno | | |