

**Garant****Stopenjski svedri HSS, TiAlN, Ø rezila: 4-20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	118324 4-20
GTIN	4045197199621
Razred artikla	11C

**Opis****Izvedba:**

Vsak sveder ima cilindrični nastavek za navrtanje, označitve premerov so v utoru. Držalo je opremljeno s 3 posnetji.

Stopenjski spiralni sveder za optimalno odvajanje odrezkov in visokozmogljivo prevleko za visoko odpornost proti obrabi.

**Uporaba:**

Vrtanje in posnemanje zarobka, maksimalna debelina materiala = višina stopnje (glejte tabelo).

**Tehnični opis**

Korak vrtalne stopnje po	2 mm
Višina vrtalne stopnje	4 mm
Celotna dolžina	70 mm
Ø držala	9 mm
Ø rezila D <sub>c</sub>	4 - 20 mm
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	HSS
Standard	Tovarniški standard
Držalo	Držalo s tremi vpenjalnimi površinami
Barvni prstan	brez

Vrsta izdelka

Stopenjski svedri

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno		
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		