




Precizni primež, Širina čeljusti A: 25mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	494480 25
GTIN	4045197525413
Razred artikla	42L

Opis

Izvedba:

Precizni primež v izvedbi iz trdo kromirane medenine oz. iz eloksiranega aluminija. Idealen za vpetje malih delov, npr. na mikroskopih ali projektorjih profila ali na napravah za merjenje hrapavosti površine. Kotna natančnost 0,04 mm, zamenljive vpenjalne čeljusti iz kaljenega jekla, nerjavnega jekla ali umetne mase. Fiksne čeljusti s prizmami za vpetje cilindričnih delov. Zaradi dodatne prizme na nepremični čeljusti in vpenjalnih utorov na vzdolžnih straneh še več možnosti uporabe.

Tehnični opis

Material primeža	Eloksiran aluminij
Celotna višina c	25 mm
maksimalno območje vpenjanja b	24,5 mm
Celotna dolžina a	75 mm
Širina čeljusti A	25 mm
Višina čeljusti C	10 mm
Celotna širina B	25 mm
Vrsta izdelka	Kontrolni primež

