


Gladilni kamen za karbidno trdino in litino, silicijev karbid (SiC) groba/fina, Dolžina × širina: 200X50mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	558825 200X50
GTIN	4260496535172
Razred artikla	56Z

Opis

Izvedba:

Keramično vezani kombinirani gladilni kamni s stopnjo trdote O/P. Ena stran je groba za predhodno brušenje, druga fina za zaključno brušenje.

Silicijev karbid v srednje trdem vezivu. Spodaj silicijev karbid, zrnatost 280/320 (groba); silicijev karbid, zrnatost 100/400 (fina).

Uporaba:

Posnemanje zarobka, fino brušenje neravnin, zaokrožanje robov.

Napotek:

Specialni polirni kamni za poenotenje po ponudbi.

Tehnični opis

Stopnja preciznosti	groba / fina
Zrnatost	100
Zrnatost	280/320
Višina	25 mm
Širina	50 mm
Dolžina	200 mm
Vrsta izdelka	Gladilni kamen

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
Karbidna trdina	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Kamen	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		