

Garant**90° visokozmogljiva tangencialna glava za kotno rezkanje GARANT Power Tang, z izvrtino, Ø D/Zef: 63/4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215126 63/4
GTIN	4045197878779
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Maksimalna trdnost zaradi tangencialno razporejenih obračalnih ploščic. Visoke vrednosti podajanja za maksimalni volumen odrezkov v časovni enoti zaradi optimalne trdnosti obračalnih rezalnih ploščic v smeri odrezovalne sile.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,0** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

Tehnični opis

Celotna dolžina L_{celotna}	65 mm
maksimalna globina rezanja $a_{\text{p maks}}$	47 mm
efektivno število rezil Z_{ef}	4
primerna obračalna rezalna ploščica	LO.. 130708
Ø vpenjalne izvrtine	27 mm
Ø rezila D_c	63 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219882 (15IP; 3,0 Nm)

Serijska	Power Tang
Število rezalnih obračalnih ploščic	16
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Delitev rezil	neenakomeren
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delna	219882
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP