



Valj za glajenje, konveksni, Ø kolesa: 10mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	291442 10
GTIN	4030741391019
Razred artikla	29H

Opis

Izvedba:

Brušeno ($R_z = 2 - 3 \mu\text{m}$).

Valj za glajenje iz HSS, konveksni – tip RRE.

Prednosti:

- **Boljša kakovost površine.**
- **Utrjanje površin.**
- **Krajši procesni čas.**

Uporaba:

Za glajenje cilindričnih obdelovancev.

Primerno za :

Orodje za rebričenje: Art. 290000; 290001

Širina valja: 4 mm

Ø izvrtine kolesa: 4 mm

Tehnični opis

Ø izvrtine kolesa	4 mm
Ø kolesa	10 mm

Širina valja	4 mm
Rezalni material	HSS
Vrednost hrapavosti	2 - 3 μm
Oblika	konveksni
Tip	RRE
Vrsta izdelka	Orodje za glajenje