

Garant

**Nakrčevalna vpenjalna glava 4,5°, z varnostno funkcijo, SK 40 A = 80,
Vpenjalni Ø D1: 12mm**


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302312 12
GTIN	4045197883698
Razred artikla	31A

Opis
Izvedba:

- Jeklo, odporno proti visokim temperaturam.
- Vgrajena možnost vzdolžnega pomikanja orodja, dolžina nastavljanja 5 mm.
- Za orodja iz karbidna trdine.
- Držala prenapeta (miren krožni tek!).
- Standardno z izvrtino Balluffchip.
- Ojačana izvedba.

Prednosti:
Sklenjena povezava med nakrčevalno glavo in orodjem

- preprečuje neželen izvlek orodja – visoka varnost!
- Preprečuje sunkovito radialno gibanje.

Poleg prednosti procesne varnosti zagotavlja ta vpenjalna glava zaradi ojačane izvedbe

- manjšo nagnjenost k vibracijam, kar pomeni daljšo življenjsko dobo orodja in boljšo kakovost obdelave površine.
- Večje vpenjalne sile kot pri standardnih nakrčevalnih vpenjalnih glavah.

Prosta izbira orodja! Brušenje držala lahko naročite pri Hoffmann, lahko pa ga izvedete sami!

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6. Zaščita pred izvlekom: držalo orodja mora biti brušeno z določenim brušenjem. Primerna za induktivne, kontaktne nakrčevalne naprave vročezračne nakrčevalne naprave.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308800, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, naprave za nakrčevanje, pribor art. 354210 – 354450, garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 vel. 180.

Napotek:

Rezkar mora biti opremljen z določeno brušeno površino. Brušena površina se lahko naroči za novo orodje ali obstoječe orodje. **Številka za brušeno površino: 129100 + navedba ustrezne velikosti.** Brušeno površino lahko izvedete tudi sami, podatki so na voljo pod: <http://ho7.eu/anschliff>.

Strategija odrezovanja: HPC

Vpenjalni $\varnothing D_1$: 12 mm

Zunanji $\varnothing D$: 42 mm

$\varnothing D_2$: 33 mm

Primerno brušenje orodja 129100: 12

Tehnični opis

Vpenjalni $\varnothing D_1$	12 mm
Zunanji $\varnothing D$	42 mm
$\varnothing D_2$	33 mm
Previsna dolžina A	80 mm
Primerno brušenje orodja 129100	12
Trn za rezkarje	SK 40 A = 80
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava

Pribor

Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40

308630 40

Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40

308801 40

Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Osnovno držalo orodij za nakrčevanje za SK za konusno SK-držalo 40	354225 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Zamenljiva plošča za tuljavo SU1 za Ø vpenjanja 12-20 mm	354240 12-20
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 primerno za velikost strmega konusa 40	308810 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Pritezni čep Mazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
Hladilna enota Tip CU1	354215 CU1
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepe ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308812 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308720 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 40	308605 40

Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Naprava za nakrčevanje Tip SU1	354210 SU1
Podstavna omara	354290
Pritezni čep Form A za strmi konus 40	308600 40
Pritezni čep Oblika B za strmi konus 40	308640 40