

**HOLEX****Pahljačasti brusni valj iz brusne tkanine (A), Ø 100×50 mm, Zrnatost: 80****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	568464 80
GTIN	4045197680662
Razred artikla	52E

**Opis****Izvedba:**

**Pahljačasta razporeditev lamel in brusne tkanine** okoli osi brusnega valja. Standardne mere Ø 100 × 100 mm oz. ozka izvedba Ø 100 × 50 mm za obdelavo manjših površin. Vpenjalna izvrtina Ø 19 mm z večkratnim utorom za zagozdo.

**Uporaba:**

Za **odstranjevanje rje, škaje, posnemanje zarobka** in za vzdolžno brušenje.

**Napotek:**

Za izravnavo širine pri ozkih valjih Ø 100 × 50 mm uporabite garnituro distančnih obročev art. 568439.

**Tehnični opis**

Zrnatost	80
Priporočeno število vrtljajev	3700 min <sup>-1</sup>
Brusna podlaga	Tkanina
Kratika za brusno sredstvo	A

Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Ø valja	100 mm
Širina valja	50 mm
Značilnost blagovnega imena	Ø 100×50 mm
Ø izvrtine	19 mm
Vrsta izdelka	Pahljačasti brusni valj z zarezami, iz brusne tkanine

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Laki	pogojno primerno		
suho	primerno		