

**Merilni modul „FMT“, Maksimalni vrtilni moment: 400Nm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	654350 400
GTIN	5060922233073
Razred artikla	66D

**Opis****Izvedba:**

- **Statični senzorji kompletno z 2 m kabla za neposredno priključitev na art. 654300 ali art. 654340 (samodejno prepoznavanje podatkov za kalibriranje).**
- **Neposredna pritrditev na delovno površino s 3 vijaki (niso v obsegu dobave).**

**Obseg dobave:****Vklj. s certifikatom UKAS o kalibriranju desno.**

Do vklj. vel. 150 s simulatorjem izpadanja vijakov za preverjanje električnih in pnevmatskih vijačnikov. V čvrstem kovčku iz umetne mase.

**Napotek:**

Ni primerno za udarne vijačnike!

**Tehnični opis**

Merilno območje	20 - 400 Nm
Maksimalni vrtilni moment	400 Nm
Vpenjalo za 4-kotnik	1/2 col
Vpenjalo za 4-kotnik	3/4 col
Kalibriranje	O4
Smer zatezanja	Zatezanje v desno

Natančnost merjenja vrtilnega momenta	±0,5 %
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Vrsta izdelka	Naprave za preverjanje vrtilnega momenta

## Storitve

DAkKS-kalibriranje desno Naprava/senzor za preverjanje vrtilnega momenta Tip 1000	020130 1000
Obojestransko DAkKS-kalibriranje Naprava/senzor za preverjanje vrtilnega momenta Maksimalni vrtilni moment 1000/2 Nm	020150 1000/2
Kalibriranje desno Naprava/senzor za preverjanje vrtilnega momenta Tip 400	020120 400