

HOLEX**Pahljačasti brusni valji, koprena (A), Ø 100×100 mm, Primerjava zrnatosti: 100****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	568475 100
GTIN	4045197526731
Razred artikla	52E

Opis**Izvedba:**

Standardne mere **Ø 100 × 100 mm** oz. ozka izvedba **Ø 100 × 50 mm** za obdelavo manjših površin. Vpenjalna izvrtina Ø 19 mm z večkratnim utorom za zagozdo. Brusna koprena z običajnim korundom (A).

Uporaba:

Hitro **čiščenje** in **glajenje** površin.

Napotek:

Za izravnavo širine pri ozkih valjih Ø 100 × 50 mm uporabite garnituro distančnih obročev art. 568439.

Tehnični opis

Brusna podlaga	Čistilna koprena
Priporočeno število vrtljajev	2800 min ⁻¹
Primerjava zrnatosti	100
Kratica za brusno sredstvo	A
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %

Ø valja	100 mm
Širina valja	100 mm
Značilnost blagovnega imena	Ø 100×100 mm
Ø izvrtine	19 mm
Vrsta izdelka	Pahljačasti brusni valj iz koprene

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Laki	pogojno primerno		
suho	primerno		