



Merilni modul „FMT“, Maksimalni vrtilni moment: 1500Nm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	654350 1500
GTIN	5060922233110
Razred artikla	66D

Opis

Izvedba:

- **Statični senzorji kompletno z 2 m kabla za neposredno priključitev na art. 654300 ali art. 654340 (samodejno prepoznavanje podatkov za kalibriranje).**
- **Neposredna pritrditev na delovno površino s 3 vijaki (niso v obsegu dobave).**

Obseg dobave:

Vklj. s certifikatom UKAS o kalibriranju desno.

Do vklj. vel. 150 s simulatorjem izpadanja vijakov za preverjanje električnih in pnevmatskih vijačnikov. V čvrstem kovčku iz umetne mase.

Napotek:

Ni primerno za udarne vijačnike!

Tehnični opis

Vpenjalo za 4-kotnik	3/4 col
Vpenjalo za 4-kotnik	1 col
Maksimalni vrtilni moment	1500 Nm
Merilno območje	30 - 1500 Nm
Smer zatezanja	Zatezanje v desno
Natančnost merjenja vrtilnega momenta	±0,5 %

Poročilo o preizkusu

Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Vrsta izdelka

Naprave za preverjanje
vrtilnega momenta