

HOLEX**Pahljačasti brusni valj z zarezi, iz brusne tkanine (A), Ø 100×100 mm,
Zrnatost: 60****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	568466 60
GTIN	4045197526694
Razred artikla	52E

Opis**Izvedba:**

Pahljačasta razporeditev lamel in brusne tkanine okoli osi brusnega valja. Standardne mere Ø 100 × 100 mm oz. ozka izvedba Ø 100 × 50 mm za obdelavo manjših površin. Vpenjalna izvrtina Ø 19 mm z večkratnim utorom za zagazdo.

Brusna tkanina z zarezi

Uporaba:

Za **mehko vzdolžno brušenje** tudi rahlo izbočenih površin, posebna prilagodljivost.

Napotek:

Za izravnavo širine pri ozkih valjih Ø 100 × 50 mm uporabite garnituro distančnih obročev art. 568439.

Tehnični opis

Zrnatost	60
Priporočeno število vrtljajev	3700 min ⁻¹
Brusna podlaga	Tkanina
Kratica za brusno sredstvo	A

Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Ø valja	100 mm
Širina valja	100 mm
Značilnost blagovnega imena	Ø 100×100 mm
Vrsta izdelka	Pahljačasti brusni valj z zarezami, iz brusne tkanine

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Laki	pogojno primerno		
suho	primerno		