



Diamantna rezalna plošča 4 v 1 PREMIUM*** Premium, Ø plošče: 230 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	569735 230
GTIN	9003177046179
Razred artikla	53T

Opis

Izvedba:

Diamantne rezalne plošče za suho in mokro rezanje. Izvrtina Ø 22,23 mm.

- **Kratek čas rezanja zaradi diamantov z dobrimi rezalnimi lastnostmi.**
- **Ekstremno dolga življenjska doba, malo zamenjav rezalnih plošč.**
- **Premer plošče ostaja enak, zaradi tega je tudi globina reza zmeraj enaka.**
- **Zmanjšana obremenitev s prahom, saj ni obrabe plošče.**

Maksimalna zmogljivost in življenjska doba zaradi nove segmentne tehnologije z optimizirano porazdelitvijo zrn. 20–30 % hitrejše rezanje pri **manj vibracijah in bolj čisto odrezanih robovih**. Za **univerzalno uporabo** pri rezanju betona, naravne trde kamenine, abrazivnih materialov ter jekla. **Višina nanosa 14 mm.**

Standard:

Diamantne rezalne plošče za **mokro in suho rezanje**. Izvrtina Ø 22,23 mm.

Maksimalna zmogljivost in življenjska doba pri čistih rezih. **Univerzalna uporaba** v beton, trdo kamenino, abrazivne materiale in jeklo.

Uporaba:

Za rezanje vseh vrst običajnih gradbenih materialov, kot so beton (tudi armiran), opeka, naravni kamen, keramične ploščice, keramika, jeklo ipd.

Napotek:

- **Diamantna obloga je tovarniško naostrena. Obvezno upoštevajte smer vrtenja!**
- **Druge diamantne rezalne plošče po ponudbi.**

maksimalna obodna hitrost: 80 m/s

Ø izvrtine: 22,23 mm

Ø izvrtine: 22,23 mm

Tehnični opis

Ø izvrtine	22,23 mm
Višina brusne obloge	14 mm
Ø plošče	230 mm
Maksimalno število vrtljajev	6600 min ⁻¹
Brusno sredstvo	Diamant
Kratica za brusno sredstvo	D
Oblika	41
Opis oblike	ravne
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Rezalna plošča