

**duMONT****Posnemalna igla iz HSS, za utore za zagozdo Ujem P9, Tip: 16E1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	290406 16E1
GTIN	662600888107
Razred artikla	29J

**Opis****Uporaba:**

Za izdelavo utorov za zagozde po DIN 6885.

**Obseg dobave:**

Posnemalna igla vključno s potrebnimi vložki.

**Napotek:**

- **Pri materialih višje trdote povečajte število prehodov ali uporabite posebne posnemalne igle (po ponudbi).**
- **Po 1. in 2. od treh prehodov na kratko sprostite bat stiskalnice – posnemalna igla se potem samodejno uravna.**
- **Prevlečene posnemalne igle in igle v colskih merah so dobavljive po ponudbi.**
- **Stiskalnice najdete v katalogu 2 (ročno in merilno orodje).**
- **Vel. 28, 32, in 36 so dobavljive po ponudbi, v najkrajšem času.**

Rezalni material: HSS

Dolžina igle: 394 mm

Širina utora za zagozdo: 16 mm

Globina utora za zagozdo: 4,3 mm

za Ø izvrtine po DIN 6885: 50 - 58 mm

Dolžina posnemanja v jeklo: 25 - 150 mm

potrebna sila za posnemanje pri St50 in maksimalni dolžini posnemanja: 4300 kg

## Tehnični opis

Dolžina posnemanja v jeklo	25 - 150 mm
Globina utora za zagozdo	4,3 mm
Širina hrbtna	19,34 mm
potrebna sila za posnemanje pri St50 in maksimalni dolžini posnemanja	4300 kg
Širina utora za zagozdo	16 mm
Dolžina igle	394 mm
za Ø izvrtine po DIN 6885	50 - 58 mm
Število prehodov	4
Rezalni material	HSS
Vrsta izdelka	Orodje za posnemanje

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Grafit, GFK, CFK	pogojno primerno		
Olje	primerno		

## Pribor

Vložek za posnemalno iglo art. 290405 – 407 Tip 16-18E1

290410 16-18E1