

**Garant****List krožne žage, neprevlečeni, Ø × debelina: 100X3mm**

## Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 179925 100X3  |
| GTIN                  | 4045197887078 |
| Razred artikla        | 17C           |

## Opis

### Izvedba:

**List krožne žage s karbidno trdino GARANT** za izredno globoke reze. Neenakomerna delitev žaginih listov zagotavlja miren tek. Priporočamo radialno pogrezanje, da se zmanjšajo vibracije in podaljša življenjska doba orodja.

Substrat iz karbidne trdine. Oblika in število zob specialno za obdelavo aluminija.

## Tehnični opis

|   |                    |
|---|--------------------|
| Ø   | 100 mm             |
| Ø izvrtine                                    | 16 mm              |
| Debelina                                      | 3 mm               |
| Podajanje $f_z$ v aluminij s kratkimi odrezki | 0,02 mm            |
| maksimalna globina zareze $a_{e\text{ maks}}$ | 32 mm              |
| Število zob Z                                 | 16                 |
| primerni adapter                              | 179907 63; 80; 100 |

|   |                  |
|---|------------------|
| Opremljenost                                | HM               |
| Ø izvrtine za sojemalni element             | 4,4 mm           |
| Izvrtina za sojemalni element, delilni krog | 25,5 mm          |
| Število izvrtin za sojemalni element        | 4                |
| Prevleka                                    | neprevlečeni     |
| Rezalni material                            | Karbidna trdina  |
| z notranjim hlajenjem                       | ne               |
| Vrsta izdelka                               | List krožne žage |

### Uporabniški podatki

|                     | Primernost       | V <sub>c</sub> | ISO-oznaka |
|---------------------|------------------|----------------|------------|
| Al (kratki odrezki) | primerno         | 300 m/min      | N          |
| Al > 10% Si         | pogojno primerno | 150 m/min      | N          |
| mokro maks.         | primerno         |                |            |
| Zrak                | pogojno primerno |                |            |