

Garant**Garnitura strojnih povrtal art. 162900 v škatli H7, Število povrtal: 6****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	162925 6
GTIN	4045197994813
Razred artikla	110

Opis**Izvedba:**

Povrtala prirejena za NC-stroje, podobna DIN 212, s **celoštevničnim premerom držala za standardno vpetje**, specialno za **hidravlično-raztezne ali vpenjalne glave visoke točnosti**. Za **največjo natančnost krožnega teka in procesno varnost**. **Nakup posebnih vpenjal ni potreben**. Z dolgimi rezili in s spiralo v levo. Sodo število zob in različne razdalje med zobmi. Vel. 3 s centrirno konico na obeh straneh; od vel. 4 s centrirno izvrtino na obeh straneh.

Tolerance za izdelavo povrtal v skladu z DIN 1420 za tolerančno polje izvrtin H7.

Vsebina:

Po 1 NC-povrtalo: Vel. 3; 4; 5; 6; 8; 10

Obseg dobave:

6-delna garnitura NC-povrtal v škatli.

Tehnični opis

Število povrtal	6
Toleranca vrtanja	H7
Rezalni material	HSS E
Standard	Tovarniški standard

Držalo	DIN 1835 A s h6
Uporaba pri načinu vrtanja	pri skožnji izvrtini
Vrsta izdelka	Povrtalo

Pribor

NC-povrtaloH7 Nazivni Ø DC mm oz. cole 3	162900 3
NC-povrtaloH7 Nazivni Ø DC mm oz. cole 8	162900 8
NC-povrtaloH7 Nazivni Ø DC mm oz. cole 6	162900 6
NC-povrtaloH7 Nazivni Ø DC mm oz. cole 10	162900 10
NC-povrtaloH7 Nazivni Ø DC mm oz. cole 4	162900 4
NC-povrtaloH7 Nazivni Ø DC mm oz. cole 5	162900 5