

TAJIMA

Tračni meter W-Mag z magnetnim kaveljcem na traku in magnetno peto,
Dolžina traku: 5 m



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 462350 5 |
| GTIN | 4975364120366 |
| Razred artikla | 46R |

Opis

Izvedba:

Tračni meter W-Mag z magnetno peto ohišja in magnetnim kaveljcem na traku. Zelo dobra čitljivost. Tračni meter z obojestransko skalo. Samodejni uvlek in zapora traku. Robustno ohišje iz umetne mase s snemljivo zaponko za pas.

Prednosti:

Preprosta in hitra pritrditev na vseh kovinskih površinah z **močnim magnetom na zaključnem kavljju in magnetno letvijo v peti ohišja**. Enoročna uporaba.

Norma: EG II

Norm: EG II

Standardi: EG II

Norme: CE II

Szabvány: EG II

Norma: EG II

Širina traku: 25 mm

Dolžina ohišja: 105 mm

Širina ohišja: 50 mm

Višina ohišja: 130 mm

Tehnični opis

| | |
|----------------|---|
| Dolžina traku | 5 m |
| Višina ohišja | 130 mm |
| Širina traku | 25 mm |
| Širina ohišja | 50 mm |
| Dolžina ohišja | 105 mm |
| Standard | EG II |
| Kalibriranje | G1 |
| Vrsta izdelka | Tračni meter v ohišju, kapsuli, okvirju |

Storitve

| | |
|--|------------|
| Signiranje lasersko graviranje Tip | 018940 |
| Kalibriranje Tračni meter maksimalna dolžina 5/2 m | 016140 5/2 |