

Garant**Roto rezkar, Karbidna trdina, Tip: AF0627****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	541000 AF0627
GTIN	4045197887863
Razred artikla	51D

Opis**Izvedba:**

Rezkalni čepi GARANT so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine. **Roto rezkar za odstranjevanje zarobka** z vodilno površino brez rezil na konici.

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Napotek:

Zmanjšano število vrtljajev za roto rezkarje s celotno dolžino 120 mm: maksimalno 11.000 min^{#1}

Tehnični opis

Kratka oznoba	Z7
Ø držala	6 mm
Vrsta oznoba	križno ozobljeni
Celotna dolžina	60 mm

Stopnja preciznosti ozobljenja	srednja
Ø glave	6 mm
Opis oblike	Valj z vodilno površino
Dolžina glave	27 mm
Serijska	Ozobje Z3
Rezalni material	Karbidna trdina
Vrsta izdelka	Roto rezkar