



Induktivno tipalo za merjenje dolžine, radialno 10-delna garnitura, Tip: GT62



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	434786 GT62
GTIN	7630041113471
Razred artikla	45A

Opis

Izvedba:

Merilna tipala z **velikim merilnim območjem**.

Vsestransko uporabna precizna tipala za merjenje dolžine.

- **Precizen, kroglično voden merilni nastavek.**
- **Visoka natančnost merjenje zaradi elektronskega ojačanja merilnega signala.**
- **Vpenjalno držalo Ø 8 mm, primerno za vpenjanje po celotni dolžini.**
- **Neobčutljiva na nihanje temperature in za stranske sile zaradi krogličnega uležajenja.**
- **Odličen elektromagnetni oklop.**

Tipala za merjenje dolžine TESA odlikuje odlična ponovljivost, obstojnost in dolga življenjska doba.

Prednosti:

Zaradi zaščite iz Vitona posebej primerno za uporabo v kombinaciji s hladilnimi in mazalnimi sredstvi. Posebej primerno za večmestne merilne naprave.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Univerzalno uporabno za vse visoko natančne merilne naloge, posebno v proizvodnji in delavnici.

Obseg dobave:

Garnitura merilnih tipal art. 434785, 10-delna.

Dodatni pribor:

Merilni nastavki, vzmeti za merjenje moči.

Tehnični opis

Združljivost	TESA
Ponovljivost	0,05 µm
Merilno območje	±5 mm
Dvig merilnega nastavka	mehansko/vakuum
Odstopanje linearnosti (L = merilna dolžina v mm)	$1 + 4 \times L \text{ µm}$
Merilna sila pri električni ničli	0,9 N
Zaščitni meh	Viton
Hod merilnega nastavka	10,3 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Kalibriranje	Cena po ponudbi
Vrsta izdelka	Tipalo