



## Akumulatorska krožna žaga, Tip: M18FMCS



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	078207 M18FMCS
GTIN	4002395289288
Razred artikla	03L

### Opis

#### Izvedba:

Vgrajeno držalo za ključ za notranji 6-kotnik.

**Priročna in zmogljiva akumulatorska krožna žaga za kovino 18V/5,0 Ah** za rezanje cevi, profilov, navojnih palic in kabelskih kanalov.

- **Motor POWERSTATE™ brez ščetk za visoke rezalne hitrosti.**
- **Elektronika REDLINK PLUS™ z digitalno zaščito pred preobremenitvijo za boljšo zmogljivost.**
- **Kovinski kavelj za enostavno in varno vpetje naprave.**
- **Hladen rez brez ustvarjanja zarobka in iskrenja.**
- **Nastavljanje globine reza brez uporabe orodja, za reze od 1 do 57 mm.**

#### Obseg dobave:

Vklj. s polnilnikom akumulatorjev, ključem za notranji 6-kotnik, HM-žaginim listom s 34 zobmi in transportnim kovčkom (kovčkom HD).

#### Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje in osnovne garniture najdete pod art. 073814 in art. 073839. Primerne liste za krožno žago najdete pod art. 078212 vel. 150X20T34.

### Tehnični opis

Ø lista za žago	150 mm
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 18 V

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip HB 18 V
Pakiranje	Sistemski kovček (HD = Heavy Duty)
Napetost akumulatorja	18 V
Maksimalna globina reza 90°	57 mm
Maksimalno število vrtljajev	3900 min <sup>-1</sup>
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Masa	2,8 kg
Kapaciteta akumulatorja	5 Ah
Ø izvrtine lista za žago	20 mm
Oznaka proizvajalca	M18FMCS-502X
Izvedba	Ročna krožna žaga
Število vključenih akumulatorjev	2
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napajanje	Akumulatorska
Vrsta izdelka	Žaga

## Pribor

Polnilnik akumulatorjev Tip M1218FC	073840 M1218FC
Li-ionski sistem M18B5 Tip akumulatorja MB18	073816 MB18
Polnilnik akumulatorjev Tip M1218C	073840 M1218C