



Rezalna plošča iz karbidne trdine, Ø plošče: 76mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 563418 76 |
| GTIN | 3165140827621 |
| Razred artikla | 54B |

Opis

Izvedba:

Ozke rezalne plošče posebej za tesna mesta.

Jekleni krožnik s priložnim granulatom iz karbidne trdine na brusnem robu.

Uporaba:

Za rezanje lesa, umetne mase, mavčnih vlaknatih plošč.

Primerno za :

Majhen akumulatorski kotni brusilnik art. 077100 ali **premi brusilnik** z vpenjalnim trnom art. 563070.

maksimalna obodna hitrost: 80 m/s

Ø izvrtine: 10 mm

Debelina plošče: 1 mm

Ø izvrtine: 10 mm

Tehnični opis

| | |
|-----------------|-------|
| Debelina plošče | 1 mm |
| Ø plošče | 76 mm |
| Ø izvrtine | 10 mm |

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Maksimalno število vrtljajev | 20100 min ⁻¹ |
| za debeline materiala | 3 - 5 mm |
| Opis oblike | raven |
| priporočen nastavni kot | 90 stopinj |
| za material | Umetna masa |
| za material | Mavčne vlaknate plošče |
| za material | les |
| Pogonski stroj | Premi brusilniki |
| Pogonski stroj | Kotni brusilniki |
| maksimalna obodna hitrost | 80 m/s |
| Vrsta izdelka | Rezalna plošča |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|------------------|------------------|----------------|------------|
| Umetna masa, GFK | primerno | | |
| Les | primerno | | |
| Kamen | pogojno primerno | | |
| Uni | primerno | | |