

**Garant****Hidravlično merilno stojalo (z magnetno nogo), Previs: 400mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	440600 400
GTIN	4045197889812
Razred artikla	41D

**Opis****Izvedba:**

Merilno stojalo z magnetno nogo z **ergonomičnim vrtljivim stikalom**. Visokozmogljiv feritni magnet z brušenimi naležnimi površinami na zadnji strani in brušeno prizmo na spodnji strani za namestitev na gredeh in cilindričnih telesih. **Prevleka magnetne noge iz umetne mase je prijetna za otip** in povečuje odpornost pred udarci in termično izolacijo.

**Hidravlično magnetno stojalo s centralnim vpenjanjem** – s centralnim gumbom se sočasno togo utrdijo vsi zglobi. Oljna hidravlika ima dvojna tesnila, zato ne prihaja do puščanja olja.

**Veliko gumirano ročno kolo** (Ø 54 mm) za lahko vpenjanje in odpenjanje. Zglobni roki sta na vpenjalju za merilno uro vrtljivi za 360°, se lahko nagibata za 180° in sta primerni za merilne ure z vpenjalnim stebrom Ø 6 in 8 mm ali prizmo.

**Obseg dobave:**

Zglobna roka art. 440610 400 in magnetna noga art. 440620 1.

**Napotek:**

Hidravlična merilna stojala lahko pri odprtem vpenjalju prenesejo velika nihanja temperature. Pri tem je potrebnega nekaj časa, da se temperatura olja izravna. V vpetem stanju je mogoče brez nihanja tlaka doseči temperaturne razlike do največ 15 °C. Zaradi tega lahko pride do poškodb stojala ali predmetov na njem.

**Tehnični opis**

Vpenjalna sila	1000 N
Priključni navoj	M8
Širina magnetne noge	56 mm
Dolžina magnetne noge	75 mm
Višina magnetne noge	58 mm
Prevesna dolžina	400 mm
Položaj priključnega navoja	stranski
Vrsta izdelka	Merilni stativi

## Pribor

Nadomestno ročno kolesce Tip A	440626 A
Magnetna noga Tip 1	440620 1
Hidravlična zglobna roka (brez magnetne noge) Previs 400 mm	440610 400
Nadomestni bat Tip 4	440830 4
Zvezdasti gumb Tip 4	440850 4
Vpenjalni vijak M3 za držalo merilne ure	440858
Nastavitveni vijak M4 × 0,35 za držalo merilne ure	440859
Držalo za merilno uro	440860
Garnitura tesnilnih obročev Tip 1	440855 1