



## Hidravlično akumulatorsko orodje za stiskanje, Tip: M18HCCT



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	078254 M18HCCT
GTIN	4002395138821
Razred artikla	03L

### Opis

#### Izvedba:

Kompaktno hidravlično akumulatorsko orodje za stiskanje, primerno za obdelavo kabelskih čevljev in spojnikov od 16 mm<sup>2</sup> do 300 mm<sup>2</sup>.

- **Akumulatorsko orodje za stiskanje FORCE LOGIC™ 53 kN, za stiskanje spojev v manj kot 3 sekundah.**
- **Optimalna uravnoteženost zaradi uveljavljene enoročne uporabe.**
- **Ravna izvedba in za 350° vrtljiva glava – izredno primerno za delo na težko dostopnih mestih.**
- **Združljive z ONE KEY™. Možnost prenosa podatkov prek Bluetooth za poročanje o napravah.**
- **PFM (Predictive Force Monitoring). Avtomatična prilagoditev stiskalne sile na spojnike, zagotavlja optimalno stiskalno silo pri vsakem stiskanju in vizualizacijo polne stiskalne sile z zeleno lučko.**
- **Dolgotrajna zanesljivost. Interval vzdrževanja pri 30.000 stiskanjih.**
- **Univerzalno vpenjalo za vse običajne U-stiskalne vložke.**

#### Obseg dobave:

Polnilnik akumulatorjev M12-18C, transportni kovček.

### Tehnični opis

Čas stiskanja	< 3 s
Masa vključno z akumulatorjem	3,7 kg
Napetost akumulatorja	18 V
Kapaciteta akumulatorja	2 Ah
Iztiskovalna sila	53 kN
Maks. presek baker	300 mm <sup>2</sup>
Maks. presek aluminij	150 mm <sup>2</sup>
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 18 V
Povezava na aplikacijo	OneKey
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Število vključenih akumulatorjev	1
Oznaka proizvajalca	M18HCCT-201C
Napajanje	Akumulatorska
Vrsta izdelka	Stiskalne klešče

## Pribor

Stiskalni vložekstandardni Presek 95 mm <sup>2</sup>	078285 95
Stiskalni vložekstandardni Presek 120 mm <sup>2</sup>	078285 120
Stiskalni vložekDIN CU Presek 150 mm <sup>2</sup>	078286 150
Stiskalni vložekDIN CU Presek 240 mm <sup>2</sup>	078286 240
Stiskalni vložekDIN CU Presek 185 mm <sup>2</sup>	078286 185
Stiskalni vložekDIN CU Presek 300 mm <sup>2</sup>	078286 300
Stiskalni vložekDIN CU Presek 16 mm <sup>2</sup>	078286 16
Stiskalni vložekDIN CU Presek 35 mm <sup>2</sup>	078286 35
Stiskalni vložekstandardni Presek 70 mm <sup>2</sup>	078285 70
Li-ionski sistem M18B2 Tip akumulatorja MB18	073827 MB18
Stiskalni vložekstandardni Presek 240 mm <sup>2</sup>	078285 240

Stiskalni vložekDIN CU Presek 25 mm <sup>2</sup>	078286 25
Stiskalni vložekstandardni Presek 16 mm <sup>2</sup>	078285 16
Stiskalni vložekDIN CU Presek 50 mm <sup>2</sup>	078286 50
Stiskalni vložekDIN CU Presek 120 mm <sup>2</sup>	078286 120
Stiskalni vložekstandardni Presek 50 mm <sup>2</sup>	078285 50
Stiskalni vložekstandardni Presek 35 mm <sup>2</sup>	078285 35
Stiskalni vložekstandardni Presek 25 mm <sup>2</sup>	078285 25
Stiskalni vložekstandardni Presek 185 mm <sup>2</sup>	078285 185
Stiskalni vložekDIN CU Presek 70 mm <sup>2</sup>	078286 70
Stiskalni vložekstandardni Presek 150 mm <sup>2</sup>	078285 150
Polnilnik akumulatorjev Tip M1218FC	073840 M1218FC
Polnilnik akumulatorjev Tip M1218C	073840 M1218C
Stiskalni vložekstandardni Presek 300 mm <sup>2</sup>	078285 300
Stiskalni vložekDIN CU Presek 95 mm <sup>2</sup>	078286 95