

**Garant****Lamelni brusni disk koprena/tkanina, Ø 125 mm, Primerjava zrnatosti: 80MED****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	566335 80MED
GTIN	4045197890399
Razred artikla	51M

**Opis****Izvedba:**

Lamelni brusni disk s kombinacijo lamelne **brusne tkanine (A)** zrnatosti 80 in **brusne koprene (srednja)**. **Brušenje z visoko zmogljivostjo odstranjevanja** in enakomerna **zaključna obdelava površine** v enem delovnem koraku.

**Uporaba:**

Obdelava WIG-varov, brušenje površin in kontur, posnemanje zarobka. Priporočeno število vrtljajev 6500 min<sup>-1</sup>.

**Tehnični opis**

Ø plošče	125 mm
Ø izvrtine	22,23 mm
Opis oblike	izbočena
Primerjava zrnatosti	80
Kratka za brusno sredstvo	A
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %

Značilnost blagovnega imena	Ø 125 mm
za material	INOX
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Priporočeno število vrtljajev	6500 min <sup>-1</sup>
Vrsta izdelka	Lamelni brusni disk

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
suho	primerno		