

**Garant**
**Strojni navojni svedri za skožno izvrtino, neprevlečeni, MF: M10X1,25**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130000 M10X1,25
GTIN	4045197998064
Razred artikla	10N

**Opis**
**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Ø navoja	10 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	10 mm
Število rezil Z	3
Globine navoja	30 mm
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX

Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10
Kakovost	6H +0,20
Celotna dolžina L	100 mm
Ø osnovne izvrtine	8,75 mm
Število vpenjalnih utorov	3
4-kotno držalo □	8 mm
Standard	DIN 371
Korak navoja	1,25 mm
Rezalni material	HSS E
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M10×1,25
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri