

**3M****Samopritrdilni brusni diski (CER) Hookit 775L z več luknjami, Ø 125 mm, Zrnatost: 180****Podatki za naročanje**

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 567791 180     |
| GTIN                  | 30076308642649 |
| Razred artikla        | 53M            |

**Opis****Izvedba:**

S **stabilnim nosilcem filma**. Prevleka proti nabiranju prahu preprečuje, da bi se diski hitro umazali.

**Prednosti:**

- **Enakomernejša slika brušenja zaradi odlične opore brusnih zrn.**
- **Izboljšana odpornost proti trganju pri obremenitvah zaradi brušenja kontur.**

**Uporaba:**

Za suho in mokro obdelavo lesenih, lakiranih, kovinskih površin in površin iz umetne mase. Precizna brusna zrna **Cubitron™ II** s prednostjo na velikih površinah (obdelava pločevine) zaradi **hitrejšega odstranjevanja** in **enakomernejše obdelave površine**.

**Tehnični opis**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Oznaka proizvajalca | Hookit 775L |
| Zrnatost            | 180         |
| Ø plošče            | 125 mm      |

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Serija                        | 775L                        |
| Brusno sredstvo               | Cubitron™ II                |
| Kratica za brusno sredstvo    | Keramika                    |
| Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 %                     |
| Značilnost blagovnega imena   | Ø 125 mm                    |
| maksimalna obodna hitrost     | 40 m/s                      |
| Vrsta izdelka                 | Samopritrdilni brusni diski |

## Uporabniški podatki

|                   | Primernost       | V <sub>c</sub> | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|----------------|------------|
| Alu Mg            | primerno         |                |            |
| Jeklo < 900 N/mm  | primerno         |                |            |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno         |                |            |
| Jeklo < 55 HRC    | primerno         |                |            |
| Jeklo < 60 HRC    | primerno         |                |            |
| Jeklo < 67 HRC    | pogojno primerno |                |            |
| INOX              | pogojno primerno |                |            |
| Ti                | pogojno primerno |                |            |
| CuZn              | primerno         |                |            |
| Umetna masa, GFK  | primerno         |                |            |
| Les               | primerno         |                |            |
| Laki              | primerno         |                |            |
| Uni               | primerno         |                |            |
| mokro maks.       | primerno         |                |            |
| suho              | primerno         |                |            |

## Pribor

|   |            |
|---|------------|
| Brusni krožnik iz PU, z več luknjami Zunanji Ø 123 mm | 567990 123 |
|---|------------|

