

HOLEX**Pahljačasti brusni valj, M14 koprena/tkanina, Ø 100 × 50 mm, Primerjava zrnatosti: 80CRS****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	566372 80CRS
GTIN	4045197924605
Razred artikla	52M

Opis**Izvedba:**

Pahljačasto razporejene brusne lamele okoli osi orodja. **Neposredno vpenjalo M14.**
Kombinacija **brusne tkanine in flisa.**

Uporaba:

Odstranjevanje prask, črtno matiranje.

Tehnični opis

Priporočeno število vrtljajev	2800 min ⁻¹
Primerjava zrnatosti	80
Maksimalno število vrtljajev	6000 min ⁻¹
Kratica za brusno sredstvo	A
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Navoj	M14

Ø valja	100 mm
Širina valja	50 mm
Značilnost blagovnega imena	Ø 100 × 50 mm
za material	INOX
za material	Jeklo
maksimalna obodna hitrost	30 m/s
Vrsta izdelka	Pahljačasti brusni valj z zarezami, iz brusne tkanine

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Karbidna trdina	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	pogojno primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
suho	primerno		