



Lok ročne žage za kovino 317 z bimetalnim listom, 24 zob



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	580700
GTIN	7311518240936
Razred artikla	58Z

Opis

Izvedba:

Močan lok ročne žage za kovine **z vpenjalno silo lista maksimalno 750 N (75 kp)** za udobno uporabo. Alternativna pritrditev lista pod kotom 90° za žaganje tik ob površini. Celotna dolžina 425 mm.

Žaga lokarica s svojim značilnim žaginim lokom se odlikuje z žaginimi listi, vpetimi v loku v obliki črke u. Omejitev v globini reza ročnih žag lokaric pri tem predstavlja razdaljo do loka. S to obliko vpenjala se uporabljajo zlasti tanki žagini listi, ki bi se pri obojestranskem ali nevtlačnem rezanju pri drugih oblikah žage upognili. Zahvaljujoč tankim listom za ročno žago imate pri odrezovanju zaradi majhne širine reza manj dela. Tako ta vrsta žage predstavlja klasični standard pri ročnih žagah v obdelavi kovin.

Obseg dobave:

Vklj. z bimetalnim listom SANDFLEX art. 582900.

Tehnični opis

Zob na colo	24
Dolžina lista	300 mm
Vrsta izdelka	Lok ročne žage za kovino

Pribor

Enostranski list za ročno žagoSANDFLEX®, bimetalni	582850
Enostranski list za ročno žagoSANDFLEX®, bimetalni	582920
Enostranski list za ročno žagoSANDFLEX®, bimetalni	582900