

Stiskalnica za posnemalne igle, Tip: 2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	086790 2
GTIN	2050001940421
Razred artikla	08V

Opis

Izvedba:

Trdno, votlo telo iz posebne litine z velikimi stojnimi ploskvami. Noga z vpenjalnimi izvrtinami za pritrditev na podstavek (delovni miza oz. podstavek art. 086795). Gonilno vreteno in tolkalo z zobato letvijo iz jekla, odpornega proti obrabi; za največje obremenitve. Natančno delo zaradi kaljenega in brušenega tolkala z zobato letvijo ter zaradi dolge izvedbe tolkala. Vrtljiva naležna plošča s 4 različno velikimi odprtinami za nastavljanje različnih obdelovancev. Upravljanje tolkala z ročico.

Uporaba:

Za vtiskovanje in iztiskovanje puš, krogličnih ležajev, stružnih trnov, čepov ipd. Tudi za posnetje ter za upravljanje preprostih orodij za rezanje in izsekovanje.

Lakiranje:

Standardno svetlo siva RAL 7035.

maksimalna moč stiskanja: 8,1 kN

Ø bata: 42 mm

Prevesna dolžina do sredine bata: 164 mm

maksimalni hod bata: 300 mm

Višina telesa iz litine: 545 mm

za Ø obdelovanca do: 320 mm

Tehnični opis

Podatkovni list

Tip	2
za Ø obdelovanca do	320 mm
maksimalni hod bata	300 mm
Širina rež na naležni plošči	15/25/35/50 mm
Masa	45 kg
Ø bata	42 mm
maksimalna moč stiskanja	8,1 kN
Globina osnovne ploskve	358 mm
Višina telesa iz litine	545 mm
Prevesna dolžina do sredine bata	164 mm
Širina osnovne ploskve	198 mm
Vrsta izdelka	Stiskalnica za posnemalne igle

Pribor

Podnožje za stiskalnico za posnemalne igle	086795
--	--------