

**Ročna stiskalnica z vzvodom, Tip: 16****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	086760 16
GTIN	2050001743749
Razred artikla	08V

Opis**Izvedba:**

Stabilno, votlo telo iz litine z velikimi stalnimi površinami. Noga s 4 izvrtinami za pritrditev na delovno mizo ipd. Pritrdilne sani za stiskalno orodje drsijo v prizmatičnem vodilu brez zračnosti in se lahko prestavljajo po višini. Stiskalni hod (hod tolkača) lahko na željeno vrednost nastavimo s pomočjo nastavitvenega vijaka. V naležni mizi so T-utori 10 mm za pritrditev priprave za vpenjanje obdelovanca. Z obračalnimi čepi kolenskega vzvoda za različno zmogljivost stiskanja pri različnem hodu (glejte tabelo).

Uporaba:

Za reliefe, kovice, zbijanje in izsekovanje kot tudi za ukrivljanje, stiskanje in vtiskanje.

Lakiranje:

Standardno svetlo siva RAL 7035.

Napotek:

Ročne stiskalnice z vzvodom s podporo zraka so na voljo v spletni trgovini pod art. 086761.

Tehnični opis

Dolžina hoda pri dolgem hodu	0 - 58 mm
Moč stiskanja pri dolgem hodu	24 kN

T-utor po DIN 650	2 kosa vel. 10
Masa	79 kg
Prevesna dolžina	160 mm
Globina mize	230 mm
Vgradna višina	100 - 320 mm
Vpenjalna izvrtina v batu	15 H 7 mm
Dolžina hoda pri kratkem hodu	0 - 25 mm
Tip	16
Moč stiskanja pri kratkem hodu	32 kN
Širina osnovne ploskve	300 mm
Globina osnovne ploskve	420 mm
Širina mize	325 mm
Višina brez ročice	710 mm
Vrsta izdelka	Ročne stiskalnice s kolenskim vzvodom