

HOLEX**Bimetalna žaga za luknje, Premer: 35mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 589050 35 |
| GTIN | 4045197221025 |
| Razred artikla | 52S |

Opis**Izvedba:**

Robustna, nezlomljiva konstrukcija z variabilnim ozobjem na gibkem telesu iz specialnega jekla (bimetalno jeklo). Ojačano, togo dno je opremljeno z navojem in sojemalnimi izvrtinami (od \varnothing 32 mm) za zanesljivo vpetje na držalo. Visoka kakovost HSS ozobja, geometrija zob in ozke tolerance pri izdelavi zagotavljajo največjo učinkovitost rezanja in dolgo življenjsko dobo.

- **Vario ozobje 4/6 zob na colo omogoča miren tek žage.**
- **Maksimalna globina žaganja za vse velikosti je 38 mm.**

Uporaba:

Na stacionarnih vrtalnih strojih, stružnicah ali električnih ročnih vrtalnih strojih z ustreznim številom vrtljajev. Za izrezovanje okroglih lukenj iz tankega do debelega materiala z ravno ali ukrivljeno površino obdelovanca. Primerne za rezanje vseh vrst materialov npr. jekla, **plemenitega jekla**, medenine, bakra, litega železa, lahkih kovin, lesa, plošč iz mavca ali umetne mase itn. Uporaba mazalnega sredstva podaljša življenjsko dobo.

Priporočilo:

Uporaba rezalnega olja npr. art. 084205 vel. 0,25 podaljšuje življenjsko dobo in omogoča hitrejše napredovanje pri delu.

Napotek:

Vpenjalna držala in žage so združljive z vsemi običajnimi bimetalnimi žagami za luknje razen Bosch-SDS.

Vrtalne krone za kamen najdete pod art. 788000, 788040, 788050.

Žage za luknje s karbidno trdino za jeklo najdete pod art. 118400, 118500, 119000.

Tehnični opis

| | |
|--|-----------------------|
| Premer | 35 mm |
| priporočeno število vrtljajev v INOX | 125 min ⁻¹ |
| priporočeno število vrtljajev v jeklo | 250 min ⁻¹ |
| priporočeno število vrtljajev v aluminij | 375 min ⁻¹ |
| Zob na colo | 4/6 |
| Vrsta izdelka | Žage za luknje |

Pribor

| | |
|--|-------------|
| Vpenjalno držalo Tip 210L | 589310 210L |
| Vpenjalno držalo Tip 210S | 589310 210S |
| Centrirni sveder s karbidno trdino Tip 6KT | 589432 6KT |
| Centrirni sveder HSS Tip 6KT | 589430 6KT |