

**Garant**
**Garnitura žag za luknje, Tip: 19-68**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	589710 19-68
GTIN	4045197158765
Razred artikla	51S

**Opis**
**Izvedba:**

Garnitura bimetalnih žag za luknje z običajnimi premeri. Variabilno ozobje HSS za miren tek in dolgo življenjsko dobo.

Z natančno prilagajočim se vložkom iz trde pene za zanesljivo shranjevanje in preprost odvzem žag za luknje. Nakladalna sistemska škatla.

**Obseg dobave:**

Škatla iz umetne mase odporna proti udarcem, z bimetalnimi žagami za luknje, vpenjalnimi držali in centrirnimi svedri.

**Tehnični opis**

Ø žage za luknje	19; 22; 29; 38; 44; 68 mm
Število vpenjalnih držal	2
Število delov	12
Število centrirnih svedrov	4
Vrsta izdelka	Žage za luknje

---

**Pribor**

Bimetalna žaga za luknje Premer 22 mm	589010 22
Bimetalna žaga za luknje Premer 19 mm	589010 19
Bimetalna žaga za luknje Premer 68 mm	589010 68
Bimetalna žaga za luknje Premer 44 mm	589010 44
Sistemska škatla Tip 23-2	630320 23-2
Bimetalna žaga za luknje Premer 38 mm	589010 38
Bimetalna žaga za luknje Premer 29 mm	589010 29
Centrirni sveder HSS Tip 6KT	589428 6KT
Vpenjalno držalo Tip 210S	589305 210S
Vpenjalno držalo Tip 30	589305 30