

**Precizna ravna brusna plošča D × G × V (mm), 400×50×127****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 591626        |
| GTIN                  | 9003176644260 |
| Razred artikla        | 53Y           |

**Opis****Izvedba:**

Visokozmogljive ravne brusne plošče s sistemom vezave brusnih zrn z zelo porozno strukturo, za manjšo termično obremenitev in minimalno obrabo poravnalnih diamantov.

- **Univerzalna uporaba v postopku nihalnega brušenja, zaradi tega občutno manj zamenjav plošč pri vsakodnevnem obratovanju.**
- **Uporaba na vseh običajnih brusilnih strojih v strojogradnji in pri izdelavi orodja in kalupov, npr. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.**
- **Potrebno hlajenje z emulzijo, pri materialih z dolgimi odrezki obvezno pazite na dobro hladilno mazanje.**

Specialni korund za obdelavo **visokolegiranih, kaljenih orodnih in cementiranih jekel, stelitov in trde litine**. Zlasti pri trdih materialih nudi specifikacija zrnatosti 80 zaradi boljšega prodiranja v material optimalne rezultate.

**Specifikacija:**

**97A801H8AV237-steel high alloyed.**

**Napotek:**

Profilne ravne brusne plošče po ponudbi.

Oblika: 1

Oblika: 1

## Tehnični opis

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Postopek brušenja           | Plosko brušenje                  |
| Brusno sredstvo             | Specialni korund                 |
| Kratica za brusno sredstvo  | A                                |
| Specifikacija               | 97A801H8AV237-steel high alloyed |
| Oblika                      | 1                                |
| Ø plošče D                  | 400 mm                           |
| Širina plošče T             | 50 mm                            |
| Značilnost blagovnega imena | 400x50x127                       |
| Ø izvrtine H                | 127 mm                           |
| Vrsta izdelka               | Ravne brusne plošče              |

## Uporabniški podatki

|                   | Primernost       | V <sub>c</sub> | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|----------------|------------|
| Jeklo < 900 N/mm  | pogojno primerno |                |            |
| Jeklo < 1400 N/mm | pogojno primerno |                |            |
| Jeklo < 55 HRC    | primerno         |                |            |
| Jeklo < 60 HRC    | pogojno primerno |                |            |
| Jeklo < 67 HRC    | pogojno primerno |                |            |
| INOX              | pogojno primerno |                |            |
| Ti                | pogojno primerno |                |            |
| GG(G)             | pogojno primerno |                |            |
| Uni               | pogojno primerno |                |            |
| mokro maks.       | primerno         |                |            |