

**Precizna ravna brusna plošča Strato D×G×V (mm), 300×50×76,2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	590420
GTIN	9003176645069
Razred artikla	53Y

Opis**Izvedba:**

- Univerzalna uporaba v postopku nihalnega brušenja, zaradi tega občutno manj zamenjav plošč pri vsakodnevem obratovanju.
- Uporaba na vseh običajnih brusilnih strojih v strojogradnji in pri izdelavi orodja in kalupov, npr. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
- Potrebno hlajenje z emulzijo, pri materialih z dolgimi odrezki obvezno pazite na dobro hladilno mazanje.

Visokozmogljive ravne brusne plošče s sistemom vezave brusnih zrn z zelo porozno strukturo, za manjšo termično obremenitev in minimalno obrabo poravnalnih diamantov.

Specialno obdelan plemeniti korund za obdelavo **nelegiranih in nizko legiranih, nekaljenih jekel**.

Oblika 7 z obojestransko poglobitvijo.

Uporaba:

Za grobo brušenje.

Specifikacija:

F13A46HH11V-Strato steel low alloyed.

Napitek:

Profilne ravne brusne plošče po ponudbi.

Oblika: 7

Globina poglobitve G 2: 10 mm

Tehnični opis

Postopek brušenja	Plosko brušenje
Kratica za brusno sredstvo	A
Oblika	7
Ø plošče D	300 mm
Širina plošče T	50 mm
Značilnost blagovnega imena	300×50×76,2
Ø izvrtine H	76,2 mm
Ø poglobitve P	155 mm
Globina poglobitve F 1	10 mm
Globina poglobitve G 2	10 mm
Vrsta izdelka	Ravne brusne plošče

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
INOX	pogojno primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
CuZn	pogojno primerno		
Uni	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		