



Diamantni kombinirani brusni lonec za pokrove S0/S0E D × G × V (mm), 75×26×20, Tip: D15



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	597111 D15
GTIN	9003175860241
Razred artikla	53Y

Opis

Izvedba:

Brusni lonci za brušenje orodij s CBN oz. diamanti.

Visokozmogljive plošče za brušenje orodja s superabrazivno brusno oblogo (CBN oz. diamanti) in vezivom iz umetne smole za dolgo življenjsko dobo pri enakomerno veliki zmogljivosti odstranjevanja. Večplastno nosilno telo iz aluminijevih vezivnih materialov zagotavlja zelo dobro dušenje vibracij in s tem miren tek pri brušenju, za konstantne rezultate brušenja pri visoki kakovosti površine.

Uporaba:

Za ekonomično predhodno in zaključno brušenje dlet iz HSS ali karbidne trdine brez zamenjave plošč za pokrov S0/S0E. Možna je tudi uporaba v paru z art. 597111/597112 oz. 597121/597122.

Diamantna obloga za visokozmogljivo brušenje materialov s kratkimi odrezki brez vsebnosti železa, kot so npr. karbidna trdina, polikristalni rezalni materiali (PKD), keramični materiali (PKS).

Specifikacija: D15C50B, D64C50B W-Carbide.

Tehnični opis

Zrnatost	D15
Kratica za brusno sredstvo	D
Specifikacija	D15C50B
Brusno sredstvo	Diamant
Postopek brušenja	Ostrenje orodij
Oblika	11A2
Ø plošče D	75 mm
Širina plošče T	26 mm
Značilnost blagovnega imena	75×26×20
Ø izvrtine H	20 mm
Širina brusne obloge W na čelni strani	8 mm
Višina brusne obloge X	2 mm
Vrsta izdelka	Brusni lonec

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Karbidna trdina	primerno		
Umetna masa, GFK	pogojno primerno		
suho	primerno		