

**Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm), 200×32×51, Tip: EK80****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	596410 EK80
GTIN	9003170783798
Razred artikla	53Y

**Opis****Izvedba:**

**Kakovostne, obstojne brusne plošče za stacionarne brusilne stroje** s keramičnim vezivom. Visoka točnost krožnega in planega teka, delovna hitrost 40 m/s. **Univerzalna uporaba** na dvojnih stacionarnih brusnih strojih za posnemanje zarobka, ostrenje in naknadno ostrenje orodij.

**Uporaba:**

Za kaljena jekla in HSS.

**Specifikacija:**

**Običajni korund**, beli, stopnja trdote M.

**Obseg dobave:**

Vklj. z reducirnimi obroči za navedene izvrtine.

**Napotek:**

Za kompaktne brusne plošče iz brusne koprene glejte od art. 568725 naprej.

**Tehnični opis**

Zrnatost	80
----------	----

Stopnja preciznosti	fina
Kratica za brusno sredstvo	A
maksimalna obodna hitrost	40 m/s
Specifikacija	Plemeniti korund, beli, stopnja trdote M
Brusno sredstvo	Plemeniti korund, beli
Postopek brušenja	Brusni stroj
Notranji $\varnothing$ reducirnega obroča	32 mm
Oblika	1
$\varnothing$ plošče D	200 mm
Širina plošče T	32 mm
Značilnost blagovnega imena	200×32×51
$\varnothing$ izvrtine H	51 mm
Vrsta izdelka	Brusne plošče za stacionarne brusne stroje

## Pribor

Garnitura reducirnih obročev za originalno izvrtino brusne plošče 51 mm

596000 51