




Diamantni brusni lonec D×G×V (mm), 100×35×20, Tip: D181



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	597520 D181
GTIN	9003176765897
Razred artikla	53Y

Opis

Izvedba:

Plošče za brušenje orodja z diamantno prevleko in vezivom iz umetne smole za dolgo življenjsko dobo, pri enakomerno veliki zmogljivosti odstranjevanja. Večplastno nosilno telo iz aluminijevih vezivnih materialov zagotavlja zelo dobro dušenje vibracij in s tem mirno tek pri brušenju, za konstantne rezultate brušenja pri visoki kakovosti površine. Groba zrnatost za najvišje zmogljivosti odstranjevanja. **Specifikacija: D181C75B DIAGO W-Carbide.**

Uporaba:

Univerzalna uporaba za ostrenje orodij na vseh običajnih strojih za ostrenje orodja. Za brušenje **orodij iz karbidne trdine in materialov s kratkimi odrezki brez vsebnosti železa.** Zelo primerna za suho brušenje, lahko pa jo uporabite tudi za mokro brušenje.

Tehnični opis

Zrnatost	D181
Kratica za brusno sredstvo	D
Specifikacija	D181C75B DIAGO W-Carbide
Brusno sredstvo	Diamant
Postopek brušenja	Ostrenje orodij
Oblika	11V9

Ø plošče D	100 mm
Širina plošče T	35 mm
Značilnost blagovnega imena	100×35×20
Ø izvrtine H	20 mm
Širina brusne obloge W na čelni strani	2 mm
Višina brusne obloge X	10 mm
Vrsta izdelka	Brusni lonec

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Karbidna trdina	primerno		
Umetna masa, GFK	pogojno primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		