



CBN kombinirani brusni lonec za pokrove S0/S0E D × G × V (mm), 100×30×20, Tip: B64



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	597122 B64
GTIN	9003171749335
Razred artikla	53Y

Opis

Izvedba:

Brusni lonci za brušenje orodij s CBN oz. diamanti.

Visokozmogljive plošče za brušenje orodja s superabrazivno brusno oblogo (CBN oz. diamanti) in vezivom iz umetne smole za dolgo življenjsko dobo pri enakomerno veliki zmogljivosti odstranjevanja. Večplastno nosilno telo iz aluminijevih vezivnih materialov zagotavlja zelo dobro dušenje vibracij in s tem miren tek pri brušenju, za konstantne rezultate brušenja pri visoki kakovosti površine.

Uporaba:

Za ekonomično predhodno in zaključno brušenje dlet iz HSS ali karbidne trdine brez zamenjave plošč za pokrov S0/S0E. Možna je tudi uporaba v paru z art. 597111/597112 oz. 597121/597122.

CBN obloga za visokozmogljivo brušenje materialov z dolgimi odrezki z vsebnostjo Fe, kot so npr. kaljena, visokolegirana kromova jekla in HSS materiali (vklj. prašno metalurških kakovosti) in zlitine na osnovi niklja. **Specifikacija: B17C50B, B64C50B HSS.**

Tehnični opis

Zrnatost	B64
Kratica za brusno sredstvo	CBN
Specifikacija	B64C50B HSS
Brusno sredstvo	kubični bornitrit
Postopek brušenja	Ostrenje orodij
Oblika	11A2
Ø plošče D	100 mm
Širina plošče T	30 mm
Značilnost blagovnega imena	100×30×20
Ø izvrtine H	20 mm
Širina brusne obloge W na čelni strani	8 mm
Višina brusne obloge X	2 mm
Vrsta izdelka	Brusni lonec

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
suho	primerno		