

Garant
Strojni navojni svedri za skožno izvrtino, neprevlečeni, MF: M38X2

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130000 M38X2
GTIN	4045197625069
Razred artikla	10N

Opis
Napotek:

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Ø osnovne izvrtine	36 mm
Ø držala D _s	32 mm
4-kotno držalo □	24 mm
Standard	DIN 376
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX

Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10
Kakovost	6H +0,20
Korak navoja	2 mm
Število rezil Z	4
Rezalni material	HSS E
Ø navoja	38 mm
Globine navoja	114 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Celotna dolžina L	200 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M38×2
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri