

**Keramični brusni lonec D × G × V (mm), 100×50×20, Tip: SK80****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	597025 SK80
GTIN	9003170028196
Razred artikla	53Y

**Opis****Izvedba:**

Brusni lonec z: **Sintrani korund. Specifikacija: 454A801N5V3U5 steel high alloyed.**

**Prednosti:**

**Robovi po obodu so namočeni v umetno smolo** za večjo čvrstost robov. **Robovi po obodu so namočeni v umetno smolo** za večjo čvrstost robov.

**Uporaba:**

**Za naknadno brušenje svedrov, rezkarjev itd.** Priporočljivo je mokro brušenje z emulzijo oz. z oljem za brušenje.

**Tehnični opis**

Zrnatost	80
Kratica za brusno sredstvo	A
Brusno sredstvo	Sintrani korund
Specifikacija	454A801N5V3U5 steel high alloyed
Postopek brušenja	Ostrenje orodij

Oblika	6
Ø plošče D	100 mm
Širina plošče T	50 mm
Značilnost blagovnega imena	100×50×20
Ø izvrtine H	20 mm
Debelina stene W	10 mm
Debelina police E	10 mm
Vrsta izdelka	Brusni lonec