

**Diamantna krožnikasta brusna plošča D×G×V (mm), 100×25×20, Tip: D126****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	597710 D126
GTIN	9003178154200
Razred artikla	53Y

Opis**Izvedba:**

Plošče za brušenje orodja z diamantno prevleko in vezivom iz umetne smole za dolgo življenjsko dobo, pri enakomerno veliki zmogljivosti odstranjevanja. Večplastno nosilno telo iz aluminijevih vezivnih materialov zagotavlja zelo dobro dušenje vibracij in s tem miren tek pri brušenju, za konstantne rezultate brušenja pri visoki kakovosti površine. Univerzalna zrnatost za srednje kakovosti površine pri zelo dobri zmogljivosti odstranjevanja. **Specifikacija: D126C75B DIAGO W-Carbide.**

Uporaba:

Univerzalna uporaba za ostrenje orodij na vseh običajnih strojih za ostrenje orodja. Za brušenje **orodij iz karbidne trdine in materialov s kratkimi odrezki brez vsebnosti železa.** Zelo primerna za suho brušenje, lahko pa jo uporabite tudi za mokro brušenje.

Tehnični opis

Zrnatost	D126
Specifikacija	D126C75B DIAGO W-Carbide
Kratice za brusno sredstvo	D

Postopek brušenja	Ostrenje orodij
Brusno sredstvo	Diamant
Oblika	12A2D
Ø plošče D	100 mm
Širina plošče T	25 mm
Značilnost blagovnega imena	100×25×20
Ø izvrtine H	20 mm
Širina brusne obloge W na čelni strani	12 mm
Višina brusne obloge X	3 mm
Vrsta izdelka	Brusni krožnik

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Karbidna trdina	primerno		
Umetna masa, GFK	pogojno primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		