

**Diamantna brusna plošča D×G×V (mm), 150×1×20, Tip: D126****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	598630 D126
GTIN	9003171481327
Razred artikla	53Y

**Opis****Izvedba:**

**Visokozmogljiva rezalna plošča** z diamantno oblogo in vezavo iz umetne smole, za visoko učinkovitost in dolgo življenjsko dobo.

**Specifikacija: D126/D151C100B-W-Carbide.**

**Uporaba:**

- **Rezanje karbidne trdine na stacionarnih rezalnih in brusnih strojih.**
- **Prednost ima mokro rezanje (daljša življenjska doba, manj segrevanja, večja zmogljivost).**
- **Delovna hitrost 20–40 m/s.**

**Tehnični opis**

Zrnatost	D126
Specifikacija	D126C100B-W-Carbide
Postopek brušenja	Rezanje
Brusno sredstvo	Diamant

Kratice za brusno sredstvo	D
za material	Karbidna trdina
Oblika	1A1R
Ø plošče D	150 mm
Širina plošče T	1 mm
Značilnost blagovnega imena	150×1×20
Ø izvrtine H	20 mm
Širina brusne obloge U	1 mm
Višina brusne obloge X	5 mm
Pogonski stroj	Stacionarni rezalni stroji
priporočena obodna hitrost	20 - 40 m/s
Vrsta izdelka	Rezalna plošča

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Karbidna trdina	primerno		
Umetna masa, GFK	pogojno primerno		
Kamen	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		