

**Garant****Strojni navojni svedri za skožno izvrtino, neprevlečeni, MF: M38X1,5****Podatki za naročanje**

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 130000 M38X1,5 |
| GTIN                  | 4045197625045  |
| Razred artikla        | 10N            |

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Standard                | DIN 376    |
| Ø držala D <sub>s</sub> | 32 mm      |
| Ø osnovne izvrtine      | 36,5 mm    |
| Kakovost                | ISO 1 4H   |
| Kakovost                | ISO 1X 4HX |
| Kakovost                | ISO 2 6H   |
| Kakovost                | ISO 2X 6HX |
| Kakovost                | 6H +0,05   |
| Kakovost                | ISO 3 6G   |
| Kakovost                | ISO 3X 6GX |
| Kakovost                | 7H         |
| Kakovost                | 7HX        |
| Kakovost                | 7G         |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Kakovost                   | 7GX   |
| Kakovost                   | 6H +0,10  |
| Kakovost                   | 6H +0,20  |
| 4-kotno držalo □           | 24 mm   |
| Globine navoja             | 114 mm  |
| Celotna dolžina L          | 200 mm  |
| Korak navoja               | 1,5 mm  |
| Ø navoja                   | 38 mm   |
| Število vpenjalnih utorov  | 4   |
| Število rezil Z            | 4   |
| Rezalni material           | HSS E   |
| Vrsta navoja               | M   |
| Velikost navoja            | M38×1,5   |
| Prevleka                   | neprevlečeni                                      |
| Kot profila                | 60 stopinj  |
| Standard za navoje         | DIN 13  |
| Oblika presekanega dela    | B   |
| Držalo                     | Cilindrično držalo s h9                           |
| z notranjim hlajenjem      | ne  |
| Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini             |
| Smer rezanja               | desne   |
| Vrsta navojnega orodja     | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo |
| Barvni prstan              | brez  |
| Vrsta izdelka              | Navojni svedri                                    |