



Diamantni poravnač z vpenjalom MK1, Masa diamanta: 0,7kt



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	599720 0,7
GTIN	9003173163542
Razred artikla	53Y

Opis

Izvedba:

Poravnači standardnih brusnih plošč za vse stroje s primernim vpenjanjem. Poravnači so izdelani **za enkratno uporabo** tako, da jih je potem, ko se izrabijo, potrebno v celoti nadomestiti z novimi (obračanje v držalu ni možno).

S površino ključa za enostavno demontažo. Enozrnat **enosmerni** diamantni poravnači.

Uporaba:

Za natančno poravnavanje in naknadno ostrenje brusnih plošč, za (ponovno) doseganje nekega definiranega stanja brusnega orodja (krožni in plati tek, profil brusne plošče, struktura površine, brusne lastnosti). Za posamično izdelavo in proizvodnjo v majhnih serijah, poskrbite za zadostno hladilno mazanje. Zaradi kratkih razmer za vpenjanje (prosta dolžina $< 2 \times D$) ni problemov z vibracijami. Za ravne, **zmerno konkavne in konveksne** profile brusnih plošč za plosko brušenje, brušenje po zunanem obodu, **brušenje po notranjem obodu in za odstranjevanje konic**.

Obvezno upoštevati pravilen položaj namestitve (nagib 3° do 15° za center brusne plošče za obe smeri osi). Zaradi enakomerne obrabljanja je v rednih časovnih intervalih poravnač v držalu potrebno obrniti za 90° .

Tehnični opis

Tip poravnača	Enozrnat
Celotna dolžina L	49 mm
Masa diamanta	0,7 kt
za dimenzije brusnih plošč	$\varnothing 250 \times 50 - \varnothing 400 \times 35$ mm
\varnothing glave D_2	12,4 mm

Kratka za brusno sredstvo

D

Vrsta izdelka

Ročni poravnaci