

**Diamantna brusna plošča D×G×V (mm), 100×1×20, Tip: D126****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	598600 D126
GTIN	9003171006605
Razred artikla	53Y

Opis**Izvedba:**

Visokozmogljiva rezalna plošča z diamantno oblogo in vezavo iz umetne smole, za visoko učinkovitost in dolgo življenjsko dobo.

Specifikacija: D126/D151C100B-W-Carbide.

Uporaba:

- **Rezanje karbidne trdine na stacionarnih rezalnih in brusnih strojih.**
- **Prednost ima mokro rezanje (daljša življenjska doba, manj segrevanja, večja zmogljivost).**
- **Delovna hitrost 20–40 m/s.**

Tehnični opis

Zrnatost	D126
Specifikacija	D126C100B-W-Carbide
Postopek brušenja	Rezanje
Brusno sredstvo	Diamant

Kratice za brusno sredstvo	D
za material	Karbidna trdina
Oblika	1A1R
Ø plošče D	100 mm
Širina plošče T	1 mm
Značilnost blagovnega imena	100×1×20
Ø izvrtine H	20 mm
Širina brusne obloge U	1 mm
Višina brusne obloge X	5 mm
Pogonski stroj	Stacionarni rezalni stroji
priporočena obodna hitrost	20 - 40 m/s
Vrsta izdelka	Rezalna plošča

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Karbidna trdina	primerno		
Umetna masa, GFK	pogojno primerno		
Kamen	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		