


Garant**WNGA 060404, BU7220, Posnetje roba rezalnih robov: G****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	255469 G
GTIN	4045197895455
Razred artikla	21H

Opis**Izvedba:**

Opremljeno s 3 rezili.

Opis:

Nov CBN z uravnoteženo kombinacijo odpornosti proti obrabi in lomu za univerzalno uporabo v kaljeno jeklo do 67 HRC v kombinaciji s posebnim posnetjem. Primerno za neprekinjene, pa tudi rahlo in močno prekinjene reze.

Tehnični opis

Radij rezila	0,4 mm
Posnetje roba rezalnih robov	G
Zvrst	BU7220
Podajanje f	0,05 - 0,15 mm/v
Globina reza a_p	0,05 - 0,2 mm
Rezalni material	CBN

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 140 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Rezalni pogoji	neprekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNGA 060404
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Značilnost blagovnega imena	BU7220
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	primerno		
prekinjeno	primerno		
suho	primerno		