

Garant**CCGW 09T308, BU7220, Posnetje roba rezalnih robov: G****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	265418 G
GTIN	4045197895554
Razred artikla	21H

Opis**Izvedba:**

Opremljeno z 2 reziloma.

Radij rezila: 0,8 mm

Zvrst: BU7220

Globina reza a_p : 0,03 - 0,12 mmPodajanje f : 0,04 - 0,12 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 160 m/min

Posnetje roba rezalnih robov: G

Tehnični opis

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Rezalni pogoji	neprekinjen
Posnetje roba rezalnih robov	G
Globina reza a_p	0,03 - 0,12 mm

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 160 m/min
Podajanje f	0,04 - 0,12 mm/v
Rezalni material	CBN
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	BU7220
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCGW 09T308
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Značilnost blagovnega imena	BU7220
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	primerno		
prekinjeno	primerno		
suho	primerno		